

SPTA 1/ 8-3,5

Codice articolo: 1752162

La figura mostra la versione a 10 poli



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1752162>

Morsetto per c.s., Corrente nominale: 9 A, Tensione nominale: 200 V, Passo: 3,5 mm, N. poli: 8, Collegamento: Connessione a molla, Montaggio: Saldatura, Direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, Colore: verde

Dati commerciali

EAN	 4 046356 321013
VPE	50
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	3,68 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 105 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 02.10.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	10 mm
Passo	3,5 mm
Misura a	24,5 mm
N. poli	8
Dimensioni dei codoli	0,6 x 1,0 mm

Distanza codoli	3,5 mm
Diametro foro	1,1 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	SPTA 1/
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	160 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	200 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	400 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	9 A
Sezione nominale	1 mm ²
Corrente di carico massima	9 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Lunghezza di spelatura	8 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	150 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	10 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	10 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	0,75 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	0,75 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24

Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16
AWG secondo UL/CUL min	26
AWG secondo UL/CUL max	16

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
 Fertigungsüberwachung, CCA, IEC/IEC CB Scheme

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.