Dati di base

PC 16/ 6-STF-10,16

Codice articolo: 1967498

La figura illustra la versione a 5 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1967498

Spina, Corrente nominale: 76 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, N. poli: 6, Passo: 10,16 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Argento

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 18.02.2003

Dati commerciali

EAN	4 017918 939359
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	57,13 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 409 (CC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	10,16 mm
Misura a	50,8 mm
N. poli	6
Filettatura	M4
Coppia min.	1,7 Nm
Coppia max.	1,8 Nm

Dati tecnici

Famiglia articolo	PC 16/..-STF
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	8 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	1000 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	76 A
Tensione nominale U_N	1000 V
Sezione nominale	16 mm²
Corrente di carico massima	76 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Calibro a tampone	A6
Lunghezza di spelatura	12 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	55 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group C	600 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group C	55 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,75 mm²
Sezione conduttore rigido max.	16 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,75 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	16 mm² Solo in combinazione con CRIMPFOX 16 S
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	10 mm² Solo in combinazione con CRIMPFOX 16 S
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	18
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	6

2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,75 mm²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	6 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,75 mm²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	6 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	4 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	6 mm²
AWG secondo UL/CUL min	20
AWG secondo UL/CUL max	6

Omologazioni


Omologazioni: cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Diagramma




Curva di derating per: PC 16/..-ST-10,16
con PC 6-16/..-G1-10,16



Curva di derating per: PC 16/..-ST-10,16
con DFK-PC 6-16/..-G-10,16

Disegno quotato



La figura illustra la variante a 3 poli

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.