

Presa base - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Presa base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 7, Passo: 7,62 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

Product Features

- ✓ Varianti con flangia filettata con passo 7,62 mm
- ✓ Inserzione parallela al circuito stampato
- ✓ Prese base con codolo a saldare angolato per applicazioni fino a 630 V (III/2)

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918032302

Technical data

Dimensioni

Lunghezza	12 mm
Passo	7,62 mm
Misura a	45,72 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm
Diametro foro	1,4 mm

Generalità

Famiglia articolo	GMSTBA 2,5/..-G
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	400 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	630 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	630 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I _N	12 A
Corrente di carico massima	12 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Presse base - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

Technical data

Generalità

Colore	verde
N. poli	7

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approval details

		
Usegroups	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Presse base - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

approvals

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Tensione nominale UN	400 V
Corrente nominale IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

IECEE CB Scheme 	
Tensione nominale UN	400 V
Corrente nominale IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	



CCA	
Tensione nominale UN	400 V

Presa base - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

approvals

Corrente nominale IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

accessories

Elemento di codifica

CR-MSTB - 1734401



Tappi ciechi

MSTB-BL - 1755477



Segnamorsetti siglati


SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549




Drawings

Pres a base - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

Dima di foratura




Diagramma



Tipo: GMSTB 2,5/...-ST-7,62 con GMSTBA 2,5/...-G-7,62

Presse base - GMSTBA 2,5/ 7-G-7,62 - 1766288

Disegno quotato



© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>