Dati di base

GICV 2,5/ 4-G-7,62

Codice articolo: 1828935

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1828935

Presa base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 4, Passo: 7,62 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

Dati commerciali	
EAN	4 017918 050825
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	3,71 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 279 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Lunghezza	10,2 mm
Passo	7,62 mm
Misura a	22,86 mm
N. poli	4
Dimensioni dei codoli	1,2 x 0,5
Diametro foro	1,4 mm

Dati tecnici

Famiglia articolo	GICV 2,5/..-G
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	6 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	6 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	630 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	1000 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Tensione nominale U_N	500 V
Corrente di carico massima	12 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	verde
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	250 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	12 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	10 A

Omologazioni

Omologazioni: CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Spina/adattatore		
1734634	CP-MSTB	Profilo di codifica da inserire nella scanalatura della spina o della presa base invertita, in materiale isolante rosso
0201744	MPS-MT	spina di prova
0201647	RPS	Spina di riduzione, Colore: grigio

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1828825	GIC 2,5/ 4-ST-7,62	Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 4, Passo: 7,62 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
1766149	GMSTB 2,5/ 4-G-7,62	Presa base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 4, Passo: 7,62 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
1766259	GMSTBA 2,5/ 4-G-7,62	Presa base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 4, Passo: 7,62 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
1766589	GMSTBV 2,5/ 4-G-7,62	Presa base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 4, Passo: 7,62 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
1766796	GMSTBVA 2,5/ 4-G-7,62	Presa base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, N. poli: 4, Passo: 7,62 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.