

# IC-DFR 16

Codice articolo: 1852163



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852163>

Accessori, N. poli: 16, Passo: 5,08 mm, Colore: verde, Questo telaio di montaggio è soltanto una combinazione da utilizzare con IC 2,5/...-STGF-5,08

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 109042 |
| VPE                         | 50 pcs.                                                                                               |
| Tariffa doganale            | 39269097                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 3,82 g                                                                                                |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 282 (CC-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Misure/poli

|          |         |
|----------|---------|
| Passo    | 5,08 mm |
| Misura a | 76,2 mm |
| N. poli  | 16      |

### Dati tecnici

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Famiglia articolo | IC-DFR |
|-------------------|--------|

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Gruppo materiale isolante              | I                   |
| Sezione nominale                       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Materiale isolante                     | PA                  |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                  |

### Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

### Accessori

| Articolo         | Denominazione       | Descrizione                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b>  |                     |                                                                                                                                                                                             |
| 1825501          | IC 2,5/ 2-STGF-5,08 | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 2, Passo: 5,08 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |
| <b>Montaggio</b> |                     |                                                                                                                                                                                             |
| 0708263          | DFK-MSTB-SS         | Serie di viti, per il fissaggio della presa base alla parete del dispositivo, comprendente ciascuna una vite M 3 x 10, una rondella elastica e un dado                                      |

### Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Misura b: 10,84 mm + (n. poli x 5,08 mm)  
Misura c: misura b + 5,83 mm

Disegno quotato

---



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.