Dati di base

ZEC 1,0/ 3-ST-3,5 C1 R1,3

Codice articolo: 1893698

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1893698

Connettori diretti, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, N. poli: 3, Passo: 3,5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Connettori diretti

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Dati commerciali	
EAN	4 017918 161248
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	3,84 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 297 (CC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	3,5 mm
Misura a	10,5 mm
N. poli	3

Dati tecnici

Famiglia articolo	ZEC 1,0/..-ST
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	200 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	8 A
Tensione nominale U_N	160 V
Sezione nominale	1 mm²
Corrente di carico massima	8 A (con una sezione conduttore di 1 mm²)
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Lunghezza di spelatura	7 mm

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm²
Sezione conduttore rigido max.	1 mm²
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	0,75 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16

Omologazioni

Omologazioni	cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Utensili		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,4x2,5x75 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Spessore circuito stampato: 1,6 ± 0,2 mm

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.