

Pres a base - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Pres a base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 9, Passo: 5,08 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

Product Features

- ✓ Altre lunghezze del codolo su richiesta
- ✓ Inserzione parallela all'asse del conduttore
- ✓ Modello W con sfogo per lavaggio
- ✓ Spina standard per 320 V (III/2)

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918038748

Technical data

Dimensioni

Lunghezza	12 mm
Passo	5,08 mm
Misura a	40,64 mm
Dimensioni dei codoli	1 x 1 mm
Diametro foro	1,4 mm

Generalità

Famiglia articolo	MSTB 2,5/...-GF
Gruppo materiale isolante	IIIa
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	400 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	12 A
Corrente di carico massima	12 A
Materiale isolante	PBT

Pres a base - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579

Technical data

Generalità

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	verde
N. poli	9

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / GL / RS / IECCE CB Scheme / GOST / CSA / CCA / cULus Recognized /

Approval details

		
Usegroups	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Presabase - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579

approvals

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

GL	
Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

RS

IECEE CB Scheme 	
Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	12 A

Presabase - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579


approvals

mm²/AWG/kcmil	



Use groups	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

CCA	
Tensione nominale UN	250 V
Corrente nominale IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	



accessories

Tappi ciechi

MSTB-BL - 1755477



Segnamorsetti siglati

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



Presabase - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579

accessories


Elemento di codifica

CR-MSTB - 1734401




Drawings

Dima di foratura



Presabase - MSTB 2,5/ 9-GF-5,08 - 1776579

Disegno quotato



© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>