Dati di base

# IMC 1,5/ 6-G-3,81

Codice articolo: 1862616

La figura illustra la versione a 16 poli dell'articolo



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1862616

Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 133610 |
| VPE | 50 pcs. |
| Tariffa doganale | 85366990 |
| Peso lordo pezzi | 2,15 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 186 (CC-2009) |

## Dati tecnici

### Misure/poli

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 14,5 mm |
| Passo | 3,81 mm |
| Misura a | 19,05 mm |
| N. poli | 6 |
| Dimensioni dei codoli | 0,8 x 0,8 mm |
| Diametro foro | 1,2 mm |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Famiglia articolo | IMC 1,5/..-G |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 2,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 160 V |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 320 V |
| Attacco a norma | EN-VDE |
| Corrente nominale $I_N$ | 8 A |
| Tensione nominale $U_N$ | 160 V |
| Corrente di carico massima | 8 A |
| Materiale isolante | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Colore | verde |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group B | 300 V |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group B | 8 A |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group D | 300 V |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group D | 8 A |

**Omologazioni**

Omologazioni: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


## Prodotti complementari

| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| **Generale** | | |
| 1897843 | EMC 1,5/ 6-G-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: A pressione |
| 1860689 | EMCV 1,5/ 6-G-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: A pressione |
| 1857922 | IMC 1,5/ 6-ST-3,81 | Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |
| 1803316 | MC 1,5/ 6-G-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura |
| 1908800 | MC 1,5/ 6-G-3,81 THT | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: nero, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: SMD/THT/ THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download" |
| 1829992 | MCD 1,5/ 6-G-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR. |
| 1843114 | MCD 1,5/ 6-G1-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR. |
| 1830444 | MCDV 1,5/ 6-G-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR. |
| 1847767 | MCDV 1,5/ 6-G1-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR. |
| 1861769 | MCO 1,5/ 6-GL-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura |
| 1861688 | MCO 1,5/ 6-GR-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura |


| | | |
|---|---|---|
| 1803468 | MCV 1,5/ 6-G-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura |
| 1837476 | MCVDU 1,5/ 6-G-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura |
| 1832772 | MCVK 1,5/ 6-G-3,81 | Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Guida di supporto |
| 1827318 | SMC 1,5/ 6-G-3,81 | Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura |

## Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Disegno quotato



## Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.