Dati di base

SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180

Codice articolo: 1694376



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1694376

Connettore femmina da incasso sensore-attuatore, 4 poli, M8, montaggio posteriore/a vite con filettatura M12, con connessione a saldare diritta

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 23.11.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 178659
VPE	20 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	13,70 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 23 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M12 x 1 con dado piatto
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni


Omologazioni cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Conn. femmina da incasso M8

Disegno quotato




Conn. femmina da incasso M8



Sezione custodia per connettori da incasso M8, connettore femmina, monolitico

Disegno schema



Pinning connettore femmina M8, 4 poli, vista lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.