Dati di base

# CCVA 2,5/ 7-G-5,08 P26THRR56

Codice articolo: 1956014



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1956014

Presa base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 7, Passo: 5,08 mm, Colore: nero, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: SMD/THT/THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 926779 |
| VPE | 140 |
| Tariffa doganale | 85366990 |
| Peso lordo pezzi | 6,49 g |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 241 (CC-2009) |

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Misure/poli

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 8,6 mm |
| Passo | 5,08 mm |
| Misura a | 30,48 mm |
| N. poli | 7 |

| | |
|---|---|
| Dimensioni dei codoli | 1 x 1 mm |
| Distanza codoli | 5,08 mm |
| Diametro foro | 1,6 mm |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Famiglia articolo | CCVA 2,5/..-G |
| Gruppo materiale isolante | IIIa |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 320 V |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 400 V |
| Attacco a norma | EN-VDE |
| Corrente nominale $I_N$ | 12 A |
| Tensione nominale $U_N$ | 250 V |
| Corrente di carico massima | 12 A (per polo) |
| Materiale isolante | LCP |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Colore | nero |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group B | 250 V |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group B | 10 A |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group D | 300 V |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group D | 10 A |

## Omologazioni

Omologazioni cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

## Accessori


| Articolo | Denominazione | Descrizione |
|---|---|---|
| **Generale** | | |
| 1954362 | CR-MSTB NAT HT | La staffa di codifica HT viene inserita prima del processo di reflow nella scanalatura sulla presa base in materiale isolante di colore beige resistente alle alte temperature |
| **Siglatura** | | |
| 1051993 | B-STIFT | Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm |
| 0804303 | SK 5,08/3,8: 0-9 | Schede di siglatura, Scheda, bianco, siglato, longitudinale: numeri progressivi 0-9, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 5,08 mm |
| 0805085 | SK 5,08/3,8:SO | Schede di siglatura, bianco, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 5,08 mm |
| 0805412 | SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT | Schede di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Bezeichnungsstift, Tipo di montaggio: Colla, per morsetti con spessore: 5,08 mm |
| **Spina/adattatore** | | |
| 1734401 | CR-MSTB | Staffa di codifica da inserire nella scanalatura della presa base o della spina invertita, in materiale isolante rosso |


## Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Disegno quotato




Vista dal basso spazi per pasta, profondità 0,55 mm

Direzione della freccia = Direzione di alimentazione



## Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.