Dati di base

SACC-M12FR-4CON-PG7

Codice articolo: 1681130



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1681130

Connettori sensore/attuatore, connettore femmina, angolato, 4 poli, M12, codifica A, connessione a vite, zigrinatura in plastica, attacco a vite per cavi Pg7

Dati commerciali	
EAN	4 017918 157395
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	15,90 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 45 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 23.11.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 8 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,4 Nm (Ghiera M12)
	0,2 Nm (Morsetti a vite)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Vite di serraggio)
	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	CuSnZn
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale impugnature	PBT
Materiale ghiera	Plastica
Materiale guarnizione	NBR
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore	0,25 mm² ... 0,75 mm²
Sezione conduttore AWG	24 ... 18
Indicazione per il montaggio	Il pinning è orientabile con passo da 90° verso l'uscita cavo
	I fili possono essere collegati con o senza capocorda
Diametro esterno conduttore	4 mm ... 6 mm
Segnalazione stato	No

Omologazioni

Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Cavo/conduttore		
1457461	SAC-4P-100,0-186/0,75	Matassa di cavo, PUR/PVC nero, 4 poli, conduttori di colore: marrone / bianco / blu / nero, lunghezza cavo: 100 m
1501692	SAC-4P-100,0-PUR/0,25	Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 4 poli, conduttori di colore: marrone / bianco / blu / nero, lunghezza cavo: 100 m
1501663	SAC-4P-100,0-PUR/0,34	Matassa di cavo, PUR senza alogenati nero, 4 poli, conduttori di colore: marrone / bianco / blu / nero, lunghezza cavo: 100 m
Elementi di protezione e di chiusura		
1430899	PROT-M12 MS-PA-CHAIN	Tappo M12 con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori femmina M12 inutilizzati
Generale		
1436505	SACC-M12-SET/2,5-3,5	Connettore sensore/attuatore, accessori, vite di serraggio e guarnizione Pg7, per connettori M12 non schermati, diametro cavo 2,5 mm - 3,5 mm
Utensili		
1208445	SACC BIT M12-D20	Inserto a innesto per montaggio di connettori SACC M12 liberamente confezionabili, tranne connettore M12 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208429	TSD 04 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,4 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M12
1212224	TSD-M 1,2NM	Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Bit adattatore, per avvitatori TSD-M…, azionamento E6,3-1/4", con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC


Disegni

Disegno quotato




Connettore femmina M12 x 1, angolato


Disegno schema



Connettore / connettore femmina M12



Lato collegamento cavo M12 (attacco a vite)



Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.