


MCC 1/ 2-STZ-3,81

Codice articolo: 1852176

La figura illustra la versione a 16 poli



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852176>

Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Tipo di connessione: Attacco a crimpare, Colore: verde, I rispettivi contatti a crimpare con i dati relativi alla corrente [A] e alla sezione trasversale del conduttore [mm²]: 5A/ MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Dati commerciali

EAN	 4 017918 109059
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	0,53 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 158 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	3,81 mm
Misura a	3,81 mm
N. poli	2

Dati tecnici

Famiglia articolo	MCC 1/...-STZ
Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	8 A
Tensione nominale U_N	160 V
Sezione nominale	1 mm ²
Corrente di carico massima	8 A
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	8 A
Tensione nominale UL/CUL Use Group D	300 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group D	8 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	18
AWG secondo UL/CUL min	20
AWG secondo UL/CUL max	18

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1923717	MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA	Il contatto femmina a crimpare viene inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore del connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per sezioni da 0,2 mm ² fino a 0,34 mm ²
1898622	MCC-MT 0,5-1,0 BAND	Il contatto femmina è inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore per connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per campi di sezioni da 0,5 mm ² fino a 1 mm ²
Spina/adattatore		
1859988	MCC-MT 0,2-0,35	Il contatto femmina a crimpare viene inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore del connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per sezioni da 0,2 mm ² fino a 0,34 mm ²
1859991	MCC-MT 0,5-1,0	Il contatto femmina è inserito nella custodia della spina dopo aver crimpato il conduttore per connettore modulare MCC 1...-STZ-3,81 e MCC 1...-STZF-3,81 per campi di sezioni da 0,5 mm ² fino a 1 mm ²
1840214	STZ 2-PCC 4-7,62	Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 3-4 poli, da inserire nelle camere d'arresto del connettore siglabile con ZB 6
1840227	STZ 3-PCC 4-7,62	Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 5-10 poli, da inserire nelle camere d'arresto del connettore siglabile con ZB 6
1842005	STZ 5-PCC 4-7,62 GN	Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 11-15 poli, da inserire nel vano, siglabile con ZB 6
1840230	STZ 8-PCC 4-7,62	Ferma cavo per spine MCC 1/...STZ-3,81 e MCC 1/...STZF-3,81 a 16-20 poli, da inserire nelle camere d'arresto del connettore siglabile con ZB 6
Utensili		
1772793	CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH	Pinza a crimpare per IBS DSUB.../C
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 0,4x2,5x80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento


Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1897801	EMC 1,5/ 2-G-3,81	Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: A pressione
1860647	EMCV 1,5/ 2-G-3,81	Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: A pressione
1857883	IMC 1,5/ 2-ST-3,81	Spina, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno
1803277	MC 1,5/ 2-G-3,81	Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
1908761	MC 1,5/ 2-G-3,81 THT	Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Colore: nero, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: SMD/THT/THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"
1829950	MCD 1,5/ 2-G-3,81	Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR.
1843075	MCD 1,5/ 2-G1-3,81	Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR.
1830402	MCDV 1,5/ 2-G-3,81	Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR.
1847725	MCDV 1,5/ 2-G1-3,81	Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR.
1803426	MCV 1,5/ 2-G-3,81	Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
1837450	MCVDU 1,5/ 2-G-3,81	Presa base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

1827279	SMC 1,5/ 2-G-3,81	Pres a base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 2, Passo: 3,81 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
---------	-------------------	---


Disegni

Diagramma



Tipo: MCC 1/...-ST-3,81 con MC 1,5/...-G-3,81; contatto: MCC-MT 0,5 - 1,0

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.