

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH

Codice articolo: 1557549



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1557549>

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, femmina, 8 poli, M12 SPEEDCON, codifica A, schermato, montaggio posteriore/a vite con filettatura M12, connessione a saldare diritta THR

Dati commerciali

EAN	 4 046356 284066
VPE	60
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	10,58 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 32 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 02.03.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	2 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	8
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale impugnatura	Pressofuso di zinco, nichelato
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	FKM / EPDM
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M12 x 1 con dado piatto
Collegamento	Attacco a saldare THR
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
---	--

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Disegno quotato




M12 Connettori da incasso




Confezione Tray THR



Sezione custodia per connettori da incasso bicomponente M12, con connessione THR e saldatura ad onde, variante 1




Sezione custodia per connettori da incasso bicomponente M12, con connessione THR e saldatura ad onde, variante 2



Sezione custodia per filettatura di fissaggio M12, parete di montaggio con foro passante (in alternativa con superficie antitorsione)

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 8 poli, codifica A, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.