

# SAC-14P-10,0-PUR/M16FR

Codice articolo: 1693759



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1693759>

Cavo di uscita, Numero degli slot: 10, N. poli: 14, Segnalazione stato: No, Universale; Connessione linea principale: Connessione M16, PUR/PVC, Lunghezza cavo: 10 m, Schermatura: no

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 189099 |
| VPE                         | 1 pcs.                                                                                                |
| Tariffa doganale            | 85444290                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 1203,10 g                                                                                             |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 126 (PC-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 04.04.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Dati generali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tensione di dimensionamento      | 125 V AC                                           |
|                                  | 150 V DC                                           |
| N. poli                          | 14                                                 |
| Numero degli slot                | 10                                                 |
| Grado di protezione              | IP67                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |

#### Dati cavo di uscita

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Collegamento                                   | Connessione M16                          |
| Lungh. cavo                                    | 10 m                                     |
| Tipo cavo                                      | Cavo di uscita per catena portacavi      |
| Sezione linea segnale                          | 10x 0,34 mm <sup>2</sup>                 |
| Linea segnale AWG                              | 22                                       |
| Struttura conduttore segnale linea             | 42x 0,10 mm                              |
| Tensione di alimentazione sezione              | 2x 0,75 mm <sup>2</sup>                  |
| Tensione di alimentazione AWG                  | 18                                       |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 96x 0,10 mm                              |
| Diametro esterno                               | 9,1 mm                                   |
| Cicli di piegatura, massimo                    | 1500000                                  |
| Raggio di piegatura                            | 100 mm                                   |
| Corsa di posizionamento                        | 2 m                                      |
| Velocità di posizionamento                     | 2 m/s                                    |
| Temperatura ambiente (esercizio)               | -40 °C ... 90 °C (in caso di posa fissa) |
|                                                | -5 °C ... 80 °C (in caso di posa mobile) |

#### Materiale isolante


|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Materiale custodia                                  | PUR       |
| Materiale contatti lato cavo di uscita              | lega Cu   |
| Materiale superficie contatti lato cavo di uscita   | dorato    |
| Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | TPU       |
| Materiale boccia filettata                          | Lega Cu   |
| Materiale superficie boccia filettata               | Nichelato |
| Materiale guarnizione                               | NBR       |

#### Piedinatura

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Punto di connessione/polo = pin = colore conduttore | 1 / 4 (A) = P = WH |
|-----------------------------------------------------|--------------------|

|  |                              |
|--|------------------------------|
|  | 2 / 4 (A) = J = GN           |
|  | 3 / 4 (A) = T = YE           |
|  | 4 / 4 (A) = S = GY           |
|  | 5 / 4 (A) = G = PK           |
|  | 6 / 4 (A) = R = RD           |
|  | 7 / 4 (A) = E = BK           |
|  | 8 / 4 (A) = O = VT           |
|  | 9 / 4 (A) = C = WH/PK        |
|  | 10 / 4 (A) = N = PK/BN       |
|  | 1-10 / 1 (+120 V) = A+M = BN |
|  | 1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU    |

**Omologazioni**



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

**Disegni**


Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M16

Disegno schema

PUR/PVC nero [PUR]



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.