Dati di base

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU

Codice articolo: 1670248



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1670248

Connettore per il collegamento di cavi a sezione circolare.

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.07.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 146504
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	34,70 g

Dati tecnici

Dati generici

Montaggio	Per poter eseguire un nuovo collegamento dei cavi occorre tagliare quest'ultimo dall'ultimo punto di contatto. I componenti QUICKON possono essere estratti solo in assenza di carico/ tensione.
Colore	verde
N. poli	3
Apertura chiave dadi	24 mm

Coppia di serraggio dadi	2,5 Nm
Apertura chiave inserti portacontatti	24 mm
Numero collegamenti	3
Sezione conduttore flessibile min.	0,75 mm²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	18
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	16

Dati conduttore

Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo	VDE 0295 Cl.2-5, diametro min. del filo 0,2 mm
Materiale isolante dei fili	PVC / PE
Diametro cavo isolamento compreso	>= 3 mm

Dati tecnico-ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 80 °C
	-25 °C ... 50 °C (per collegamento linee. Osservare anche le avvertenze del produttore del cavo.)

Dati elettrici

Corrente nominale I_N	17,5 A
Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	320 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	630 V

Dati meccanici

Frequenza di collegamento dell'attacco QUICKON	10 (in caso di nuovo collegamento occorre eventualmente sostituire la guarnizione e la corona.)

Dati materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	nichelata e stagnata
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Omologazioni

Omologazioni cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Elementi di protezione e di chiusura		
1670222	Q-PROT13/16	Tappo di chiusura, per Pg13/ Pg16, per chiudere connessioni non utilizzate
Montaggio		
1670756	Q-SMU PG13,5 SET	Dado di sicurezza, allentabile solo con chiave a tubo, Pg13,5/SW 24, codifica 1
1670963	Q-SMU PG13,5 SET COD2	Dado di sicurezza, allentabile solo con chiave a tubo, codifica 2

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.