

PP-H 1,5/S/6

Codice articolo: 3212552



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3212552>

Maschio, Collegamento: Connessione Push-in, N. poli: 6,
Sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Larghezza: 21 mm,
Altezza: 31,3 mm, Colore: grigio

Dati commerciali

EAN	 4 046356 565691
VPE	50
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	10,18 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 15.02.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	6
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	21 mm
Lunghezza	16,5 mm
Altezza	31,3 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	17,5 A (con una sezione conduttore di 1,5 mm ²)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 61984
Corrente nominale I _N	17,5 A (tenere conto del derating)
Tensione nominale U _N	500 V
Parete laterale aperta	ja
N. poli	6

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	26
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	14
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	1 mm ²
Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza di spelatura	8 mm
Calibro a tampone	A1 / B1

Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, GL, LR, IECCEB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
3212824	PH 1,5/S/10	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 35 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 10, Colore: grigio
3212837	PH 1,5/S/11	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 38,5 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 11, Colore: grigio
3212840	PH 1,5/S/12	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 42 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 12, Colore: grigio
3212853	PH 1,5/S/13	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 45,5 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 13, Colore: grigio
3212866	PH 1,5/S/14	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 49 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 14, Colore: grigio
3212879	PH 1,5/S/15	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 52,5 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 15, Colore: grigio
3212756	PH 1,5/S/3	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 10,5 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 3, Colore: grigio
3212769	PH 1,5/S/4	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 14 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 4, Colore: grigio
3212772	PH 1,5/S/5	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 17,5 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 5, Colore: grigio
3212785	PH 1,5/S/6	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 21 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 6, Colore: grigio
3212798	PH 1,5/S/7	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 24,5 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 7, Colore: grigio
3212808	PH 1,5/S/8	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 28 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 8, Colore: grigio

3212811	PH 1,5/S/9	Custodia per cavi, Lunghezza: 19,9 mm, Larghezza: 31,5 mm, Altezza: 36,8 mm, N. poli: 9, Colore: grigio
3212882	PR 1,5/S	Molla di bloccaggio, Colore: arancione
3212895	PR 1,5/S/2	Molla di bloccaggio, Colore: arancione
3212905	PRZ 1,5/S	Molla di bloccaggio, Larghezza: 3,5 mm, Lunghezza: 3 mm, Colore: arancione
3212918	PZ 1,5/S/2	Fermacavo, Colore: nero

Montaggio

3040591	PSH 3- 6	Fascetta per schermatura, Colore: nero
3040601	PSH 5-10	Fascetta per schermatura, Colore: nero

Siglatura

0829486	UCT-TMF 3,5	Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 2,7 x 4,7 mm
0829644	UCT-TMF 3,5 CUS	Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 2,7 x 4,7 mm
0829394	ZBF 3,5 CUS	Nastro Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,5 x 5,2 mm
0829392	ZBF 3,5:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 3,5 x 5,2 mm

Spina/adattatore

0201731	MPS-IH BK	Cappuccio isolante, Colore: nero
0201689	MPS-IH BU	Cappuccio isolante, Colore: blu
0201702	MPS-IH GN	Cappuccio isolante, Colore: verde
0201728	MPS-IH GY	Cappuccio isolante, Colore: grigio
0201676	MPS-IH RD	Cappuccio isolante, Colore: rosso
0201663	MPS-IH WH	Cappuccio isolante, Colore: bianco
0201692	MPS-IH YE	Cappuccio isolante, Colore: giallo
0201744	MPS-MT	spina di prova

Utensili

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 0,4x2,5x75 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	---------------	--

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.