


FK-MC 0,5/ 3-ST-2,5

Codice articolo: 1881338

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1881338>

Spina, Corrente nominale: 4 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 3, Passo: 2,5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno

Dati commerciali

EAN	 4 017918 156589
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	1,82 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 136 (CC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Misure/poli

Passo	2,5 mm
Misura a	5 mm
N. poli	3

Dati tecnici

Famiglia articolo	FK-MC 0,5/..-ST
-------------------	-----------------

Gruppo materiale isolante	I
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	1,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	320 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	4 A
Tensione nominale U_N	100 V
Sezione nominale	0,5 mm ²
Corrente di carico massima	4 A (con una sezione conduttore di 0,5 mm ²)
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Lunghezza di spelatura	8 mm
Tensione nominale UL/CUL Use Group B	125 V
Corrente nominale UL/CUL Use Group B	4 A

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	0,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	0,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	20
AWG secondo UL/CUL min	28
AWG secondo UL/CUL max	20

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Utensili

1205202	SZS 0,4X2,0	Micro cacciavite, testa a taglio, dimensioni: 0,4x2,0x60 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento e cappuccio orientabile
---------	-------------	--

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Generale


1881451	MC 0,5/ 3-G-2,5	Pres a base, Corrente nominale: 4 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 3, Passo: 2,5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
1894817	MCD 0,5/ 3-G1-2,5	Pres a base, Corrente nominale: 4 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 3, Passo: 2,5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
1894927	MCDV 0,5/ 3-G1-2,5	Pres a base, Corrente nominale: 4 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 3, Passo: 2,5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura
1881561	MCV 0,5/ 3-G-2,5	Pres a base, Corrente nominale: 4 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 3, Passo: 2,5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

Disegni

Diagramma




Tipo: FK-MC 0,5/...-ST-2,5 con MC 0,5/...-G-2,5



Tipo: FK-MC 0,5/...-ST-2,5 con MC 0,5/...-G-2,5

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.