


# MSTBVA 2,5/14-G

Codice articolo: 1755626

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1755626>

Presale base, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

## Dati commerciali

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 029203 |
| VPE                         | 50 pcs.                                                                                               |
| Tariffa doganale            | 85366990                                                                                              |
| Peso lordo pezzi            | 5,23 g                                                                                                |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 251 (CC-2009)                                                                                  |

## Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## Dati tecnici

### Misure/poli

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Lunghezza             | 8,6 mm   |
| Passo                 | 5 mm     |
| Misura a              | 65 mm    |
| N. poli               | 14       |
| Dimensioni dei codoli | 1 x 1 mm |
| Diametro foro         | 1,4 mm   |

#### Dati tecnici

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Famiglia articolo                             | MSTBVA 2,5/...-G |
| Gruppo materiale isolante                     | IIIa             |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV             |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV             |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 4 kV             |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 320 V            |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 400 V            |
| Attacco a norma                               | EN-VDE           |
| Corrente nominale $I_N$                       | 12 A             |
| Tensione nominale $U_N$                       | 250 V            |
| Corrente di carico massima                    | 12 A             |
| Materiale isolante                            | PBT              |
| Classe di combustibilità a norma UL 94        | V0               |
| Colore                                        | verde            |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group B          | 300 V            |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group B          | 12 A             |
| Tensione nominale UL/CUL Use Group D          | 300 V            |
| Corrente nominale UL/CUL Use Group D          | 12 A             |

#### Omologazioni



Omologazioni

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

| Articolo         | Denominazione | Descrizione                                                                                   |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montaggio</b> |               |                                                                                               |
| 1755477          | MSTB-BL       | Otturatore per la separazione, da innestare sul codolo del polo, in materiale isolante grigio |

#### Spina/adattatore


|         |         |                                                                                                                        |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1734401 | CR-MSTB | Staffa di codifica da inserire nella scanalatura della presa base o della spina invertita, in materiale isolante rosso |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Prodotti complementari


| Articolo         | Denominazione        | Descrizione                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generale</b>  |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 1910474          | FKC 2,5/14-ST        | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |
| 1909838          | FKCVR 2,5/14-ST      | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |
| 1910157          | FKCVW 2,5/14-ST      | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |
| 1779534          | FRONT-MSTB 2,5/14-ST | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno  |
| 1754685          | MSTB 2,5/14-ST       | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno  |
| 1759376          | MSTB 2,5/14-STZ      | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno  |
| 1765894          | MSTBP 2,5/14-ST      | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno  |
| 1779958          | MSTBT 2,5/14-ST      | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno  |
| 1792139          | MVSTBR 2,5/14-ST     | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno  |
| 1792647          | MVSTBW 2,5/14-ST     | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno  |
| 1768875          | SMSTB 2,5/14-ST      | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a vite, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno  |
| <b>Montaggio</b> |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 1909333          | FKCT 2,5/14-ST       | Spina, Corrente nominale: 12 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, N. poli: 14, Passo: 5 mm, Tipo di connessione: Connessione a molla, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno |

## Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Disegno quotato



**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.