

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5

Codice articolo: 1424230



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424230>

Connettore maschio da incasso sensore/attuatore, 8 poli, M8, montaggio posteriore/a vite con filettatura di fissaggio M8, con filo TPE da 0,5 m, 8 x 0,14mm²

Dati commerciali

EAN	 4 046356 712422
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	15,50 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 19.10.2011



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	1,5 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	8
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PUR / PA66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M8 x 0,5
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	filo in PVC
Linea segnale AWG	26
Colori filo	bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C

Omologazioni


Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Disegno quotato



Parete con foro passante

Disegno schema



Pinning connettore maschio M8, 8 poli, vista lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.