

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10-L180 SH

Codice articolo: 1456116



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456116>

Connettore da incasso sensore/attuatore, femmina, 3 poli, M8, montaggio posteriore/a vite con filettatura di fissaggio M10, con connessione a saldare diritta

Dati commerciali

EAN	 4 046356 605878
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	6,42 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 20.07.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	3
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M10 con dado piatto
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni

GOST


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.


Dima di foratura



Disegno quotato




Conn. femmina da incasso M8



Parete con foro passante

Disegno schema

Pinning connettore femmina M8, 3 poli, vista lato femmina



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.