

EMD-SL-PTC

Codice articolo: 2866093



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2866093>

Modulo di controllo per il controllo temperatura avvolgimento motore (max. 6 PTC) con memoria errori, per sonda termica a norma DIN 44081, funzione di test con tasto integrato di test/reset, tensione di alimentazione a scelta mediante modulo Power, 2 contatti di scambio



Dati commerciali	
EAN	 4 017918 952716
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85364900
Peso lordo pezzi	142,70 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 658 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 11.04.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Descrizione prodotto

Maggiore sicurezza e affidabilità dell'impianto sono esigenze riscontrabili in continua crescita in qualsiasi settore. I processi stanno diventando sempre più complessi, non solo nella costruzione di macchine e nell'industria chimica, ma anche nella tecnologia impiantistica e nell'automazione in genere. Anche nel settore degli impianti per la produzione dell'energia la complessità dei processi sta assumendo un ruolo sempre più rilevante.

Una tipologia di funzionamento uniforme ed economica è ottenibile soltanto mediante un monitoraggio continuo dei parametri fondamentali di rete e dell'impianto. Per evitare le conseguenze dei guasti o semplicemente per limitarle si possono adottare i moduli di controllo della serie EMD in grado di svolgere i più svariati compiti di monitoraggio.

Le condizioni di esercizio vengono segnalate dai LED colorati, gli eventuali errori possono essere trasmessi ad un controllore attraverso un contatto a potenziale zero oppure è possibile disattivare parte dell'impianto. Alcune varianti sono dotate di ritardo di attivazione, per consentire in tempi molto brevi la tolleranza di valori di misura che non rientrano nell'ambito di monitoraggio impostato.

Dati tecnici

Dati d'ingresso

Coefficiente termico massimo	< 0,1 %/K
Funzionamento	Controllo delle temperature degli avvolgimenti
Precisione base	± 10 % (dal valore fondo scala)
Precisione di ripetizione	≤ 2 %
Resistenza complessiva a freddo	< 1,5 kΩ
Soglia di risposta	≥ 3,6 kΩ (Diseccitazione del relè)
Valore di regressione	≤ 1,8 kΩ (L'uscita ON/OFF si attiva)
Rilevamento cortocircuito	< 20 Ω
Influenza tensione	≤ 1 %
Tempo di ripristino	500 ms

Lato contatti

Esecuzione dei contatti	2 contatti di scambio liberi da potenziale
Max. tensione commutabile	250 V AC (a norma IEC 60664-1)
Max. potenza commutabile (carico ohmico)	750 VA (3 A/250 V AC, modulo affiancato, distanza ≤ 5 mm) 1250 VA (5 A/250 V AC, modulo non affiancato, distanza ≥ 5 mm)
Fusibile d'uscita	5 A (rapido)

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	24 V AC ... 230 V AC (vedere Power Module)
	24 V DC (vedere Power Module)

Dati generali

Larghezza	22,5 mm
Altezza	90 mm
Profondità	113 mm
Durata meccanica	Ca. 2 x 10 ⁷ cicli di manovre
Funzionamento	100 % ED
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 55 °C
	-25 °C ... 40 °C (a norma UL 508)
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-25 °C ... 70 °C

Posizione d'installazione	A scelta
Indicazione per il montaggio	su guida standard NS 35 a norma EN 60715
Compatibilità elettromagnetica	Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE
Categoria di sovratensione	III, isolamento base (secondo EN 50178)
Materiale isolante custodia	poliammide PA, autoestinguente
Colore	verde
Tensione di isolamento nominale	300 V (a norma EN 50178)
Conformità	CE conforme
UL, USA / Canada	UL/C-UL Listed UL 508

Dati di collegamento

Sezione conduttore flessibile min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore rigido min.	0,5 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	20
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	14
Lunghezza di spelatura	8 mm
Collegamento	Connessione a vite

Omologazioni



Omologazioni cULus Listed

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2866103	EMD-SL-PS- 24AC	Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 20,2 - 26,4 V AC


2885359	EMD-SL-PS- 24DC	Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 20 V DC ... 30 V DC
2866116	EMD-SL-PS-110AC	Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 88 - 121 V AC
2885731	EMD-SL-PS-120AC	Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 108 V AC ... 132 V AC
2866129	EMD-SL-PS-230AC	Power Module, a innesto, per EMD-SL-..., tensione di alimentazione: 195 - 264 V AC

Disegni

Disegno applicazione




Controllo delle temperature degli avvolgimenti motore



Disattivazione e segnalazione in caso di sovraccarico

Diagramma a blocchi



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.