

EMUG 45- 4REL/KSR-G 24/21

Codice articolo: 2943767



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2943767>

Modulo a relè, multicanale, con 4 relè saldati per tensione continua con LED 1 contatto di scambio, contatto per potenze da medie a grandi, tensione d'ingresso 24 V DC

Dati commerciali

EAN	 4 017918 081317
VPE	5 pcs.
Tariffa doganale	85364190
Peso lordo pezzi	14,00 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 08.06.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Lato eccitazione

Tensione d'ingresso nominale U_N	24 V DC
Range d'ingresso rispetto a U_N	0,8 ... 1,1
Corrente di ingresso nominale con U_{IN}	21 mA
Tempo di eccitazione tipica	7 ms

Tempo di diseccitazione tipico	11 ms
Indicazione tensione di esercizio	sì
Circuito di protezione	Smorzamento, protezione contro inversione polarità Diodo di smorz., diodo contro inv. polarità

Lato contatti

Esecuzione dei contatti	1 di scambio
Materiale dei contatti	AgNi
Max. tensione commutabile	250 V AC/DC
Max. corrente d'inserzione	8 A
Corrente di carico permanente	6 A
Max. potenza commutabile (carico ohmico)	95 W (con 24 V DC)
	50 W (con 48 V DC)
	45 W (con 60 V DC)
	35 W (con 110 V DC)
	55 W (con 220 V DC)
	1500 VA (con 250 V AC)

Dati generali

Larghezza	45 mm
Altezza	60 mm
Profondità	79 mm
Tensione di prova avvolgimento relè/contatto relè	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 55 °C
Funzionamento	100 % ED
Durata meccanica	Ca. 2 x 10 ⁷ cicli di manovre
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0109-11, draft
	EN 50178/VDE 0160
	IEC 60255/DIN VDE 0435 (nelle parti pertinenti)
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Posizione d'installazione	A scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza

Dati di collegamento

Collegamento	Morsetti a vite/estraibili
--------------	----------------------------

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1780332	FRONT-MSTB-SET/EMUG 45-4REL	Set di spine COMBICON con collegamento a vite frontale e inserzione parallela all'asse del conduttore
1780248	MSTB-SET/EMUG 45- 4REL	Set di spine COMBICON con inserzione parallela all'asse del conduttore
1780277	MSTBP-SET/EMUG 45- 4REL	Set di connettori COMBICON con inserzione parallela all'asse conduttore, con presa supplementare per spina di prova dal ø 2,0 o 2,3 mm
1780303	MVSTBR-SET/EMUG 45- 4REL	Set di spine COMBICON con inserzione verticale all'asse del conduttore
Siglatura		
2947035	EMG-GKS 12	Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.