

HC-B 24-TMB-100/O1STM40G-STA

Codice articolo: 1604599

La figura illustra la versione HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-STA

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604599>

Custodia mobile HEAVYCON ADVANCE B24, rivestimento standard con polveri, con bloccaggio a baionetta, altezza 100 mm, con filettatura 1x M40, uscita cavo diritta

Dati commerciali

EAN	 4 017918 948276
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85389099
Peso lordo pezzi	473,80 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 475 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 31.01.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Nota:	per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Esecuzione	B24
Altezza	100 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	152 mm

Tipo di custodia	Custodia mobile
Tipo di bloccaggio	Bloccaggio a baionetta
Numero uscite cavi	1
Uscita cavo	diritto
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	1x M40
Grado di protezione custodia	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Materiale custodia	Pressofuso di alluminio
Materiale superficie custodia	rivestimento con polveri, grigio
Materiale guarnizione	NBR
Bloccaggio materiale	acciaio inox
Materiale delle impugnature di bloccaggio	PA-GF
Lunghezza della sezione di montaggio	112 mm
Larghezza della sezione di montaggio	35 mm
Indicazione per il montaggio	Per garantire il funzionam. del contatto dei cond. di terra anche in caso di inserim. obliquo, entrambe le flange di incasso devono possedere un contatto elettrico sufficiente con parete di installaz. metallica.

Omologazioni

Omologazioni
Omologazioni richieste:
Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1690969	HC-B 24-TMB-SD-IP65	Coperchio di protezione HEAVYCON ADVANCE IP65 B24, con bloccaggio a baionetta, con corda di sicurezza, diametro della corda di sicurezza 3 mm
1690655	HC-K-KV-M40(19-28)	Connessioni a vite in plastica fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 10 mm, diametro cavo : 19 - 28 mm, SW 46, connessione a vite: M40
1690590	HC-M-KV-M40(19-27)	Connessioni a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 19 - 27 mm, SW 43, connessione a vite: M40
1607729	HC-M-KV-M40(27-34)	Attacchi a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo : 27 ... 34 mm, SW 50, attacco a vite: M40

Montaggio

1604641	HC-B-BF	Flangia da incasso per custodia HEAVYCON ADVANCE TMB con bloccaggio a baionetta
1604654	HC-B-BF-SET	Set di flangia da incasso a baionetta, set composto da 2 flange da incasso con 4 viti autofilettanti (Torx®), e 4 rondelle

Disegni

Disegno quotato



Dima di foratura

²) per impiego di viti autofilettanti (Torx®
20, M4)

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.