

SACC-EC-FSB-5CON-M16/0,5 SCO

Codice articolo: 1519998



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1519998>

Connettore femmina bus di campo INTERBUS/PROFIBUS, 5 poli, M12 SPEEDCON, codifica B, montaggio anteriore/a vite con filettatura M16, posizionabile con filo TPE da 0,5m, 5x0,25mm²



Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 20.12.2005



Dati commerciali

EAN	 4 046356 020084
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	26,73 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 25 (PC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	5
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	B - inverso
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M16 x 1,5 con dado
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,34 mm ²
Linea segnale AWG	22
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,25 mm
Diametro cavo incluso isolamento	1,2 mm ±0,07 mm
Isolamento spessore parete	0,21 mm
Colori filo	nero, marrone, blu, bianco, grigio
Materiale isolamento fili	TPE
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km
resistenza del conduttore	≤ 57,6 mΩ/m
Tensione nominale cavo	300 V
Tensione di prova cavo	2000 V AC
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni



Omologazioni

GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Montaggio


1504097	SACC-E-MU-M16	Dado piatto con filettatura M16
---------	---------------	---------------------------------

Disegni

Disegno quotato




Connettore femmina da incasso M12,
posizionabile




Sezione custodia per filettatura di fissaggio
M16, montaggio a parete con filettatura

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 5 poli, codifica B, lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.