

SACC-SQ-M12MS-5CON-20-L180

Codice articolo: 1456433



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456433>

Connettore da incasso sensore/attuatore, maschio 5 poli, M12, codifica A, montaggio anteriore/a flangia quadrata, saldatura a onde



Dati commerciali

EAN	 4 046356 617048
VPE	10
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	11,35 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 24.08.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	5
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Tipo di segnale/categoria	Universale
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP20
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore Flangia quadra Lunghezza lato 20 mm
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni


GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Disegno quotato



Connett. incasso M12, flangia quadr.

Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.