

HC-MOT-TML-SET

Codice articolo: 1409066



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1409066>

Connett. mot. per azionam. trifase. Custodia mobile EMC in metallo incl. inserto portacontatti Push-in, con conness. a vite (circuito di pot. e di com.). Con tappi ciechi nella conness. a vite della linea di comando. Circuito di comando a 4 poli. Con pontic. stella-triang. Con coperchio di protez. IP54.

Dati commerciali

EAN	 4 046356 619363
VPE	1
Tariffa doganale	79070000
Peso lordo pezzi	281,30 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.09.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 100 °C
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Grado di protezione	IP67

Cicli di manovra	≥ 100
Esecuzione	MOT
Sezione di collegamento	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (Circuito di potenza)
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Circuito di comando)
Sezione di collegamento AWG	20 ... 14
	20 ... 16
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	12 mm (Push-in Technology)

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	EPDM
Materiale custodia	GD-Zn
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Ag (potenza) / Au (segnale)
Materiale superficie di contatto, contatto di potenza	Ag
Materiale superficie di contatto, contatto di comando	Au
Materiale inserto portacontatti	PA

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V (Segnale)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV (Circuito di potenza fase-custodia)
	8 kV (Circuito di potenza fase-fase)
	4 kV (Circuito di comando)
Corrente di dimensionamento	16,5 A (Contatti di potenza)
	2,5 A (Contatti di comando)

Omologazioni



Omologazioni

cCSAus, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1409134	HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54	Coperchio di protezione per custodia mobile, IP54
1409150	HC-MOT-ST/DR-BR	Ponticello stella-triangolo

Spina/adattatore

1600027	CP-HCC 4	Linguetta di codifica, Colore: rosso
---------	----------	--------------------------------------

Disegni

Diagramma






Diagramma derating

Disegno quotato




Disegno quotato

Disegno schema



Pinning lato collegamenti



Schema di codifica

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.