

SACC-MINFS-4CON-PG 9

Codice articolo: 1521342



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521342>

Connettore sensore/attuatore, connettore femmina, diritto, 4 poli, 7/8", attacco a vite, zigrinatura in metallo, attacco a vite per cavi Pg9

Dati commerciali

EAN	 4 017918 949570
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	39,80 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 53 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 21.02.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	9 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 5 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina)

Dati generici

Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Cicli di manovra	≥ 100
Coppia di serraggio	0,8 Nm (Connettori 7/8")
	0,4 Nm (Morsetti a vite)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Vite di serraggio)
	Screw plug insert with sleeve housing as far it will go
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PUR / PA66
Materiale impugnatura	PBT
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	22 ... 16
Indicazione per il montaggio	I fili possono essere collegati con o senza capocorda
Diametro esterno conduttore	6 mm ... 8 mm
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Elementi di protezione e di chiusura


1430925	PROT-MINMS-PA-CHAIN	Tappo 7/8" in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori femmina 7/8"
---------	---------------------	--

Utensili


1212512	SAC BIT MIN-D25	Inserto a innesto SAC, per il montaggio di connettori 7/8", con comando esagonale da 4 mm
1212597	TSD 08 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,8 Nm, con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC, manico a due componenti, con protezione anti-svitamento
1212224	TSD-M 1,2NM	Avvitatore a coppia, accuratezza a norma EN ISO 6789, regolabile da 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Bit adattatore, per avvitatori TSD-M..., azionamento E6,3-1/4", con esagono da 4 mm per l'alloggiamento di bit SAC

Disegni

Disegno funzionamento




Disegno quotato



Connettore femmina 7/8"-16UNF, diritto, Pg9

Disegno schema



Pinning connettore femmina 7/8"-16UNF, 4 poli, vista lato femmina

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.