

SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCO

Codice articolo: 1552256



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1552256>

Connettore da incasso sistema bus, 4-poli, Connettore da incasso diritto M12-SPEEDCON, codifica D, Montaggio anteriore, posizionabile, M16 x 1,5, Fili singoli, Lungh. cavo: 0,5 m



Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 17.08.2006



Dati commerciali

EAN	 4 046356 153454
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	23,80 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 25 (PC-2009)

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Nota	Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V

N. poli	4
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	D - Dati
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore, posizionabile M16 x 1,5 con dado
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Nota	Questo prodotto soddisfa le direttive PROFINET Cabling e Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capitolo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling)
Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,34 mm ²
Linea segnale AWG	22
Struttura conduttore segnale linea	7x 0,25 mm
Diametro cavo incluso isolamento	1,2 mm $\pm 0,07 \text{ mm}$
Isolamento spessore parete	0,21 mm
Colori filo	giallo, arancio, bianco, blu
Materiale isolamento fili	TPE
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza di isolamento	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
resistenza del conduttore	$\leq 57,6 \text{ m}\Omega/\text{m}$
Tensione nominale cavo	300 V

Tensione di prova cavo	2000 V AC
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni




Omologazioni GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Disegno quotato



Conn. maschio da incasso M12


Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

Disegno schema

Pinning connettore M12, 4 poli, codifica D, lato maschio



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.