

SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO

Codice articolo: 1436660



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1436660>

Connettore da incasso sensore/attuatore, maschio, 4 poli, codifica A, con connessione a saldare angolata, solo inserto portacontatti



Dati commerciali

EAN	 4 046356 438735
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,51 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 35 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 31.07.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	250 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale guarnizione	FKM / EPDM
Tipo di montaggio	Montaggio dei circuiti stampati
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni



Omologazioni

GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Connessione a vite per custodia		
1437892	SACC-M12 PLUG PRESS	Connettore maschio M12, connessione a vite per custodia, variante a pressione, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon
1551493	SACC-M12-SCO PLUG	Connessione a vite per custodia M12 SPEEDCON per ins. portacont. maschio M12, con O-Ring, per tutti gli ins. portacont. THR e a sald. a onde compatibili Speedcon
1436709	SACC-M12-SCO PLUG L90	Connessione a vite per custodia M12-SPEEDCON per inserti portacontatti maschio M12, con guarnizione piatta, per tutti i portacontatti THR e a saldatura ad onde compatibili Speedcon


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Dima di foratura valida solo in abbinamento con la custodia
SACC-M12-SCO PLUG L90 (Cod. Art. 1436709)


Disegno quotato




Connettore maschio da incasso M12,
 connettore maschio, inserto portacontatti,
 vista laterale



Connettore maschio da incasso M12,
 connettore maschio, inserto portacontatti,
 vista anteriore




O-Ring (verde) opzionale per la tenuta nello stato non connesso.
- nell'inserimento con l'O-Ring fornito non superare la forza assiale di innesto di 80 N per connettore.
- Evitare le forze radiali.



Superficie di bloccaggio sulla scheda c.s.

Disegno schema



Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.