

UW 25-POT

Codice articolo: 3073500



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3073500>

Morsetto passaparete, Collegamento: Connessione a vite, Corrente di carico: 125 A, Sezione: 6 mm² - 35 mm², AWG 8 - 3, Direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, Larghezza: 15,1 mm, Colore: grigio

Dati commerciali

EAN	 4 046356 344678
VPE	25
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	46,83 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 07.02.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	2
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	15,1 mm
-----------	---------

Dati tecnici

Corrente di carico massima	125 A
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 60947-7-1
Corrente nominale I_N	101 A
Tensione nominale U_N	800 V con piastrina distanziatrice
Parete laterale aperta	nein

Dati di collegamento

Nota	Attenzione: nell'area download sono disponibili approvazioni degli articoli, sezioni di collegamento e note per la connessione di conduttori in alluminio.
Sezione conduttore rigido min.	6 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	35 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	10 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	25 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	10
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	2
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	25 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	2,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	10 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	4 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	10 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	2,5 mm ²

2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	10 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	2,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	10 mm ²
Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza di spelatura	19 mm
Calibro a tampone	B 7
Filettatura	M5
Coppia min.	4 Nm
Coppia max.	4,5 Nm

Omologazioni



Omologazioni

GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
3074402	DP-UW 25	Piastrina distanziatrice, Colore: grigio
3074075	POT-UW 25	Piastra di tenuta, Colore: grigio
3074541	UW 25-F	Piastra flangiata, Colore: grigio
Siglatura		
0816605	TMT 100 R	Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, non perforato, Tipo di montaggio: Fissaggio nella scanalatura portacartellini universale, Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 6,35 x 101,5 mm


0811972	ZB 15:UNBEDRUCKT	Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 15,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 15,1 mm
0811202	ZBF 15:UNBEDRUCKT	Nastro Zack piatto, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: Plotter, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 15 x 5,2 mm

Utensili

1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x6,5x150 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
---------	-----------------	--

Disegni

Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.