

SACC-EC-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA

Codice articolo: 1554665



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1554665>

Connettore femmina da incasso sensore-attuatore, 8 poli, M12, montaggio anteriore/a vite con filettatura PG9, posizionabile, con filo TPE da 0,5 m, 8 x 0,25 mm², variante in acciaio inox

Dati commerciali

EAN	4 046356 170291
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	30,00 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 144 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 10.11.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	2 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	8
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	> 100 MΩ

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
	IP69K
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA66 GF
Materiale ghiera	Acciaio inox
Materiale guarnizione	NBR
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,25 mm ²
Linea segnale AWG	24
Struttura conduttore segnale linea	14x 0,15 mm
Diametro cavo incluso isolamento	1,15 mm ±0,07 mm
Isolamento spessore parete	0,21 mm
Colori filo	marrone, blu, bianco, grigio, rosa, verde, giallo, rosso
Materiale isolamento fili	TPE
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km
resistenza del conduttore	≤ 80 Ω/km
Tensione nominale cavo	300 V
Tensione di prova cavo	2000 V AC
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni




Omologazioni GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Disegno quotato



Connettore femmina da incasso M12, posizionabile

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.