Dati di base

SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180

Codice articolo: 1694347



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1694347

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 4 poli, M8, montaggio posteriore/a vite con filettatura M8, con connessione a saldare diritta

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 23.11.2005

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 017918 178680
VPE	20 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,34 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 23 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	4
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M8 x 0,5 con dado
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No

Omologazioni


Omologazioni cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Dima di foratura

Disegno quotato




Connettore da incasso M8



Sezione custodia per connettori da incasso M8, connettore maschio, monolitico

Disegno schema



Pinning connettore maschio M8, 4 poli, vista lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.