

Pres a base - MC 1,5/ 6-GF-3,5 - 1843839

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Pres a base, Corrente nominale: 8 A, Tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, N. poli: 6, Passo: 3,5 mm, Colore: verde, Superficie contatti: Stagno, Montaggio: Saldatura

La figura illustra la versione a 10 poli dell'articolo

Product Features

- ☒ Varianti con linguette a innesto per il bloccaggio di connettori con flange di bloccaggio
- ☒ Spine con spessore ridotto e passi compatti
- ☒ Direzione d'innesto parallela e perpendicolare al circuito stampato
- ☒ Codifica singola dei poli inserendo le linguette di codifica

Key commercial data

package_quantity	100
GTIN	4017918112943

Technical data

Dimensioni

Lunghezza	9,2 mm
Passo	3,5 mm
Misura a	17,5 mm
Dimensioni dei codoli	0,8 x 0,8 mm
Diametro foro	1,2 mm

Generalità

Famiglia articolo	MC 1,5/...-GF
Gruppo materiale isolante	IIIa
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	2,5 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	2,5 kV
Tensione di dimensionamento (III/3)	160 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	160 V
Tensione di dimensionamento (II/2)	250 V
Attacco a norma	EN-VDE
Corrente nominale I_N	8 A
Corrente di carico massima	8 A
Materiale isolante	PBT

Pres a base - MC 1,5/ 6-GF-3,5 - 1843839

Technical data

Generalità

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Colore	verde
N. poli	6

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IEC EE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approval details

		
Use groups	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	8 A	8 A
mm ² /AWG/kcmil		

Presabase - MC 1,5/ 6-GF-3,5 - 1843839

approvals

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Tensione nominale UN	160 V
Corrente nominale IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

IECEE CB Scheme 	
Tensione nominale UN	160 V
Corrente nominale IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	



CCA	
Tensione nominale UN	160 V

Pres a base - MC 1,5/ 6-GF-3,5 - 1843839

approvals

Corrente nominale IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

accessories

Segnamorsetti siglati

SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804073



Elemento di codifica

CP-MSTB - 1734634



accessories

MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5 - 1841161



MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5 - 1841187



Pres a base - MC 1,5/ 6-GF-3,5 - 1843839


accessories

MC 1,5/10-LWL 4-3,5 - 1841200



Drawings


Dima di foratura



Pres a base - MC 1,5/ 6-GF-3,5 - 1843839


Diagramma

Spina: FRONT-MC 1,5/5-ST(F)-3,81(3,5)
Pres a base: MC(V) 1,5/5-G(F)-3,81(3,5)



Diagramma


Spina: MCVR(W) 1,5/5-ST(F)-3,81(3,5)
Pres a base: MC(V) 1,5/5-G(F)-3,81(3,5)




Pres a base - MC 1,5/ 6-GF-3,5 - 1843839

Diagramma

Spina: MC 1,5/5-ST(F)-3,81(3,5)
Pres a base: MC(V) 1,5/5-G(F)-3,81(3,5)



Diagramma




Tipo: TFMC 1,5/...-STF-3,5 con MC 1,5/...-GF-3,5

Diagramma

Tipo: MC 1,5/...-STF-3,5 con MC 1,5/...-GF-3,5

Presabase - MC 1,5/ 6-GF-3,5 - 1843839

Disegno quotato



© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>