


FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

Codice articolo: 2314749

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314749>

Adattatori frontali VARIOFACE, per SIMATIC® S7-300, solo in combinazione con MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A. Schede collegabili: 331-7KF02-0AB0, 331-7KB02-0AB0 und 331-7TF0-0AB01.

Dati commerciali

EAN	 4 046356 155205
VPE	1
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	58,60 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 210 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 12.04.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Tensione nominale U_N	30 V AC/DC
Tipo di collegamento connettore	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
Numero dei connettori	1
Numero poli connettore	16
N. poli	16

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Max. corrente consentita	50 mA (per conduttore) 500 mA (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata)
Norme/Disposizioni	EN 50178 IEC 62103
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento	0,5 kV / isolamento base
Tensione di isolamento di nominale	50 V
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Rapporto ciclo di esercizio	100 % ED
Grado di protezione	IP20

Omologazioni



Omologazioni


cULus Recognized

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni

Schema di collegamento



Schema di collegamento FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.