Dati di base

SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCO

Codice articolo: 1551914



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551914

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 8 poli, M12 SPEEDCON, codifica A, montaggio posteriore/a vite con filettatura M12, con filo TPE da 0,5 m, 8 x 0,25 mm^2

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 29.09.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 161978
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	22,10 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 27 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	2 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	8
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M12 x 1 con dado piatto
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore


Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,25 mm²
Linea segnale AWG	24
Struttura conduttore segnale linea	14x 0,15 mm
Diametro cavo incluso isolamento	1,15 mm ±0,07 mm
Isolamento spessore parete	0,21 mm
Colori filo	marrone, blu, bianco, grigio, rosa, verde, giallo, rosso
Materiale isolamento fili	TPE
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km
resistenza del conduttore	≤ 80 mΩ/m
Tensione nominale cavo	300 V
Tensione di prova cavo	2000 V AC
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni


Omologazioni	GOST, UL Recognized
Omologazioni richieste:	
Omologazioni Ex:	

Disegni


Disegno quotato



M12 Connettori da incasso




Sezione custodia per filettatura di fissaggio M12, montaggio a parete con filettatura




Sezione custodia per filettatura di fissaggio M12, parete di montaggio con foro passante (in alternativa con superficie antitorsione)

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

Disegno schema



Pinning connettore maschio M12, 8 poli, vista lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.