


UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC


Codice articolo: 2974901

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2974901>

Modulo di uscita VARIOFACE, con zoccoli a innesto per 16 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, per 24 V DC (modulo base, senza relè)



Dati commerciali

EAN	 4 017918 089009
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85364190
Peso lordo pezzi	380,90 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 251 (IF-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 04.09.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati d'ingresso

Tensione d'ingresso nominale U_N	24 V DC
Range d'ingresso rispetto a U_N	0,8 ... 1,1
Corrente d'ingresso tipica con U_N	2 mA (Segnalazione luminosa)
Nome protezione	diodo di smorzamento
Circuito/componente di protezione	Diodo di smorzamento

Indicazione tensione di esercizio	LED verde
Indicazione di stato/canale	LED giallo

Dati d'uscita

Esecuzione dei contatti	1 di scambio
Max. tensione commutabile	250 V AC/DC
Corrente di carico permanente	4 A
Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito)	no

Dati generali

Numero di canali	16
	32
Possibili equipaggiamenti	Relè in miniatura, REL-MR-24DC/21HC
Con equipaggiamento	no
Larghezza	259 mm
Altezza	77 mm
Profondità	59 mm
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Tensione di prova avvolgimento relé /contatto relé	2,5 kV AC
Norme/disposizioni	IEC 60664 EN 50178 IEC 62103
Posizione d'installazione	A scelta
Indicazione per il montaggio	Affiancabile senza distanza
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	III
Materiale isolante custodia	PVC, elemento laterale PA non rinforzato
Colore	verde

Dati di connessione connessione 1

Denominazione collegamento	Uscita
Numero collegamenti	52
Collegamento	Connessione a vite
N. poli	3
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	2,5 mm ²
Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²

Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Filettatura	M3
Lunghezza di spelatura	8 mm

Dati di connessione connessione 2

Denominazione collegamento	Ingresso
Numero collegamenti	2
Collegamento	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
N. poli	50

Omologazioni



Omologazioni

cULus Listed, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
2974891	UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/ PLC	Modulo di uscita per espansione VARIOFACE, con zoccoli a innesto per 16 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, per 24 V DC (senza relè)

Disegni

Schema di collegamento



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.