



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Preciso misuratore di forza meccanico con robusto alloggiamento in alluminio con indicazione in Newton

Caratteristiche

- Scala graduata tubolare in alluminio: robusta, durevole, maneggevole
- Scala Newton: indicazione del risultato della misurazione in N
- Doppia scala: Per una registrazione rapida o precisa del risultato di misura
- Misurazione della forza di pressione: mediante un set opzionale di compressione, vedi accessori
- Maniglia di serie
- Indicatore scorrevole di serie con tutti i modelli della serie SAUTER 283 con [Max] ≥ 50 N
- Grazie all'anello di sospensione girevole si può orientare la scala in modo che sia sempre perfettamente visibile con tutti i modelli della serie SAUTER 283 con [Max] ≥ 50 N
- Supporto a molla senza gioco con vite di taratura integrata per una regolazione di alta precisione
- Molla in acciaio inossidabile senza affaticamento
- Anello-clip con rotazione completa di 360° della sospensione inferiore
- Lavorazione di alta qualità: scala di precisione antiusura, anodizzata a colore con elevata risoluzione per la massima precisione nella lettura del risultato della misurazione

Dati tecnici

- Precisione di misurazione: ± 0,3 % di [Max]
- Range di tara: 20 % di [Max]

DI SERIE 1 DAY

OPZIONE ISO

Modello	Campo di misura [Max]	Divisione [d]	Presa di carico	1 Dimensioni			Su richiesta
				Lmin	Lmax	ø	**Cert. di calibrazione aziendale**
SAUTER	N	N		mm	mm	mm	KERN
283-152	1	0,01	Gancio	225	305	12	961-161O
283-252	3	0,02	Gancio	225	325	12	961-161O
283-302	6	0,05	Gancio	225	325	12	961-161O
283-402	10	0,1	Gancio	225	325	12	961-161O
283-422	25	0,2	Gancio	225	325	12	961-161O
283-483	50	0,5	Gancio	370	510	32	961-161O
283-502	100	1	Gancio	370	510	32	961-161O
283-602	200	2	Gancio	370	510	32	961-161O
283-902	500	5	Gancio	370	510	32	961-161O