





Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Misuratore d’umidità con sistema di pesata Single-Cell di alta qualità per una stabilità, affidabilità e velocità di risposta eccezionali

Caratteristiche

- Nota: adatto per campioni a basso contenuto di umidità, ad es. plastica
- Display grafico, retroilluminato, altezza cifre 15 mm
  1 Processo d‘essiccazione attivo
  2 Tempo d‘essiccazione trascorso
  3 Temperatura attuale
  4 Unità di visualizzazione dei risultati
  5 Tasso attuale d‘umidità in %
  6 Profilo d‘essiccazione attivo
- Lampada alogena in vetro al quarzo da 400 W
- Eccellente controllo della temperatura grazie alla tecnologia alogena, adatta per campioni sensibili alla temperatura
- Memoria interna alla bilancia per svolgimento automatico di 10 cicli di essiccazione completi e 100 processi di essiccazione eseguiti
- L’ultimo valore misurato resta visibile sul display fino alla misurazione successiva
- Protezione con password per impedire la manipolazione delle impostazioni memorizzate, dei dati, ecc.
- Designazione di campioni per un massimo di 99 campioni, liberamente programmabile, viene stampato nel protocollo di misurazione
- Indicazione data e ora di serie
- Interfaccia dati USB per la trasmissione dei dati di pesata a PC, stampante ecc.
- 50 piatti per campioni inclusi
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
- Per ogni misuratore d‘umidità KERN, in Internet troverete un pratico manuale di applicazioni con numerosi esempi, impostazioni, suggerimenti e resoconti di esperienze

DI SERIE



OPZIONE



KERN	DBS 60-3
Divisione [d] Peso/Umidità (%)	0,001 g / 0,01 %
Portata [Max]	60 g
Riproducibilità con campione da 2 g*	0,15 %
Riproducibilità con campione da 10 g*	0,02 %
Visualizzazione dopo essiccazione	
Umidità [%] = Tasso d‘umidità (M) dal peso ad umido (W)	0,1 % - 100 %
Contenuto secco [%] = Peso a secco (D) dal (W)	100 % - 0,1 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0 - 999 %
Peso residuo (M)	Valore assoluto in [g]
Intervallo temperature (in passi da)	50 °C - 200 °C (1 °C)
Modalità d‘essiccazione	Essiccazione standard, Essiccazione graduale, Essiccazione delicata, Essiccazione rapida
Criteri di spegnimento	Spegnimento automatico (perdita di peso a scelta 0,01 % – 0,1 % in 30 s)
	Quando scaduti tempi predeterminati (1 min – 12 h)
	Spegnimento manuale tramite tasto
Interrogazione valori rilevati/ Emissione protocollo	Intervallo regolabile da 1 s a 10 min (solo con stampante oppure PC)
Dimensioni totali L×P×A	204×336×167 mm
Peso netto	4,6 kg
Su richiesta Certificato DAkkS accr. | Massa	963-127
Su richiesta Cert. di calibrazione di fabrica | Temperature	964-305

* in funzione dell’applicazione