

SACC-DSI-M5FS-4CON-L180

Codice articolo: 1530650



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1530650>

Connettore femmina da incasso sensore/attuatore, 4 poli, M5, montaggio posteriore/a parete, con attacco a saldare diritto

Dati commerciali

EAN	 4 046356 024457
VPE	1
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	4,27 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 23 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 23.11.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	1 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	4
Resistività di massa	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistenza di isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-105
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	Viton
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore M5 x 0,5 con dado
Collegamento	Codoli
Segnalazione stato	No
Tensione di prova	800 V

Omologazioni



Omologazioni

GOST


Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.

Connett. femm. da incasso M5




Disegno quotato



Connett. femm. da incasso M5

Disegno schema

Pinning connettore femmina M5, 4 poli, vista lato femmina



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.