

KERN DE 150K2D

KERN

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia a piattaforma
Famiglia di prodotti	DE

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	60 kg; 150 kg
Divisione [d]	0,002 kg; 0,005 kg
Riproducibilità	0,002 kg; 0,005 kg
Linearità	± 0,008 kg; 0,02 kg
Risoluzione	30.000, 30.000
Range di tara	150 kg

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
----------------------------	--------------------------------

Peso di calibrazione consigliato	150 kg (F2)
Possibili punti di regolazione	50 kg; 100 kg; 150 kg
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Tempo di riscaldamento	120 min; 120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,01 kg; 0,025 kg

Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla
------------------	---------------------------------

Unità di misura	kg
	g
	dwt
	tl (Tw)
	tl (HK)
	ozt
	mo
	lb
	oz
	ffa
	tol

Scorrimento massimo (15 minuti)	20 g
---------------------------------	------

Scorrimento massimo (30 minuti)	40 g
---------------------------------	------

Unità preimpostata	kg
--------------------	----

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	87×29 mm
Display altezza cifre - cifra più piccola	25 mm
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	225×110×55 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	315×305 mm
Dimensioni superficie di pesata	315×305 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	318×308×88 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	metallo, laccato
Materiale alloggiamento del display	plastica
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	1,6 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	3 m
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Pesate sottobilancia	No
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	75.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 g
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 25, 50
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min off
Funzione di tara	manualmente (più volte)

KERN DE 150K2D

KERN

Modello versatile di successo con piattaforma in acciaio inossidabile per un impiego flessibile

Numero di tasti per il comando 5

Interfaccia

Interfacce RS-232 di serie

Alimentazione

Alimentazione in dotazione Alimentatore
Tipo di alimentatore Alimentatore di rete

Alimentatore di rete / adattatore
per paesi - sono incluso in
dotazione EURO
UK
US
CH

Alimentatore di rete / adattatore
per paesi - opzionale EURO
UK
US
CH

Tensione di ingresso
alimentatore / elettricità [Max] 220 V - 240 V AC, 50 Hz

Tensione di ingresso
alimentatore / elettricità [Max] 15 V, 500 mA

Presa di corrente per
l'alimentatore Adattatore doppio,
sinistro meno, destro
più, 14,3 mm × 6,1 mm
lungo 47,5 mm

Tipo di batteria/accumulatore NiMH

Batteria blocco di 9 V

Collegamento della batteria Terminali a innesto

Batteria tempo di carica 12 h

Accumulatore NDE-A02

Accumulatore autonomia - con
retroilluminazione 15 h

Accumulatore autonomia - senza
retroilluminazione 30 h

Accumulatore tempo di carica 10 h

Accumulatore opzionale Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min] 5 °C

Temperatura ambiente [Max] 35 °C

Umidità ambientale [Max] 80 %

Temperatura di stoccaggio [Min] -20 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 60 °C

Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione
in luogo di installazione 961-249

Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 963-129

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H) 530×420×170 mm
Metodo di spedizione Servizio pacchi
Peso netto ca. 7 kg
Peso lordo ca. 8 kg
Peso di spedizione 7,66 kg


Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761111189

Classificazione REACH nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

