


KERN EMS 300-3

KERN

Economica bilancia da laboratorio con grande piatto di pesata



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance didattiche
Famiglia di prodotti	EMS

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 g
Divisione [d]	0,001 g
Riproducibilità	0,002 g
Linearità	± 0,005 g
Risoluzione	300.000
Range di tara	300 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	300 g (F1)
Possibili punti di regolazione	300 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,005 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g dwt ozt oz
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 mg
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	25 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	200×280×65 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	200×280×126 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	145×145×65 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	165×165×80 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	105 mm
Dimensioni superficie di pesata	105 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	plastica, verniciatura conduttiva
Materiale alloggiamento del display	plastica

Funzioni

Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	150.000
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 mg
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 25, 50
Protetta IP - unità completa	-
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	5

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 300 mA

KERN EMS 300-3

KERN

Economica bilancia da laboratorio con grande piatto di pesata

Presenza di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø interno 2,1 mm, Ø esterno 5,5 mm, lungo 12 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	blocco di 9 V
Collegamento della batteria	Blocco di 9v
Batteria tempo di carica	40 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Min]	40 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	240×485×170 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	2,2 kg
Peso di spedizione	4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761133129
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

