

KERN HFM 3T0.5

KERN

Robusto dinamometro industriale con display a LED luminoso per una lettura ottimale in condizioni ambientali sfavorevoli



Linguaggi dell'interfaccia utente Inglese

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	270×175×610 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	270×175×200 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	270 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	200 mm
Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C)	175 mm
Dimensioni - altezza totale/lunghezza totale (D)	610 mm
Dimensioni - lunghezza interna (E)	540 mm
Dimensioni occhiello/top - diametro fori del dispositivo (F)	74 mm
Dimensioni gancio/al basso - diametro fori del dispositivo (G)	40 mm
Materiale alloggiamento	alluminio fuso
Materiale gancio di carico	acciaio, laccato
Materiale alloggiamento del display	alluminio fuso
Materiale cella (celle) di carico	acciaio inossidabile
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Funzionamento senza fili	✓
Pesate sottobilancia	No
Funzionamento modulo radio	20 m
Funzione Hold	✓
	off
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	5 min 10 min 30 min 20 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da gru
Famiglia di prodotti	HFM

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	3000 kg
Divisione [d]	0,5 kg
Riproducibilità	1 kg
Linearità	± 2 kg
Risoluzione	6.000
Range di tara	-3000 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3000 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg
Tolleranza (% da [Max])	0,2%
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 kg
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	Segmenti LED
Display retroilluminato	LED
Display altezza cifre	30 mm

KERN HFM 3T0.5

KERN

Robusto dinamometro industriale con display a LED luminoso per una lettura ottimale in condizioni ambientali sfavorevoli

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 230 V AC
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Batteria	1×12 V, Type 23 A
Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Batteria tempo di carica	50 h
Batteria capacità	10.000 mAh
Batteria tensione	6 V
Numero di celle della batteria	1
Batteria - Peso singolo	1748 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	1748 g
Capacità della batteria (Wh)	60 Wh
Test superati secondo UN 38.3	✓
Accumulatore	6 V, 10 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	50 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Accumulatore tempo di carica	14 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, nessuna corrente di dispersione (isolato)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Testato TÜV	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-252
--	---------

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 963-132H

Numero di articolo per certificato di conformità 969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	375×545×340 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	16 kg
Peso lordo ca.	18 kg
Peso di spedizione	18 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761111721
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

