



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

## Durometro Premium Leeb – anche con blocco di prova di durezza inclusa

### Caratteristiche

- Sensore a rimbalzo esterno di serie (tipo D)
- Mobilità: Rispetto ai dispositivi da tavolo fissi e ai durometri con sensore interno, il SAUTER HK-D offre una grande mobilità e flessibilità di utilizzo
- Tutte le direzioni di misura possibili (360°) grazie a una funzione di compensazione automatica
- **1** SAUTER HK-DB: Blocco di prova, durezza ca. 800 HLD, incluso nella fornitura
- Display dei valori di misura: Rockwell (tipo A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
- Memoria dati interna per 600 gruppi di misura, con 32 valori singoli per ciascun gruppo, a partire dai quali si calcola il valore medio

- Funzione statistica mini: indica il valore misurato, valore medio, la direzione della misura, data e ora
- Conversione automatica dell'unità: Il risultato della misurazione viene automaticamente convertito in tutte le unità di durezza specificate
- Misurazione con tolleranza concordata e valori limite programmabili. Il processo di misurazione è supportato da un segnale acustico e ottico
- Display a matrice: Display multifunzione retroilluminato
- Robusto alloggiamento metallico
- **2** Fornito con valigetta robusta

### Dati tecnici

- Precisione:  $\pm 1\%$  a 800 HLD
- Raggio di curvatura minima dell'oggetto di prova (conc./conv.): 50 mm (con anello di stabilizzazione: 10 mm)
- Spessore del materiale minimo misurabile: 3 mm, con attacco su base fissa
- Peso minimo dell'oggetto di prova su supporto massiccio e non mobile: 2 kg con attacco fisso
- Funzionamento a batteria, 2x1.5 V AA di serie, autonomia fino a 200 h
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C
- Dimensioni totali LxPxA 132x82x31 mm

#### DI SERIE



HK-DB

#### OPZIONE



HK-D

| Modello       | Sensore | Campo di misura | Divisione | Blocco di prova        | Peso netto | Su richiesta                                 |
|---------------|---------|-----------------|-----------|------------------------|------------|----------------------------------------------|
|               |         |                 |           |                        |            | <b>Certificato di calibrazione aziendale</b> |
| <b>SAUTER</b> |         | HL              | [d]<br>HL | Typ D/DC<br>ca. 800 HL | ca.<br>kg  | KERN                                         |
| <b>HK-D</b>   | D       | 170 – 960       | 1         | non di serie           | 0,45       | 961-131                                      |
| <b>HK-DB</b>  | D       | 170 – 960       | 1         | di serie               | 0,45       | 961-131                                      |