



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Poignée dynamométrique, par exemple pour la rééducation post-accident

Caractéristiques

- Convient particulièrement pour l'utilisation en centre de rééducation pour déterminer la force de fermeture de la main
- Quatre modes de mesure, aidant par ex. le personnel médical dans le cadre d'un programme de rééducation à contrôler la condition physique de la main du patient et à faire travailler cette dernière de manière contrôlée :
 - Mode temps réel : affiche directement la force réelle
 - Mode pic/max. : affiche la force maximale d'une poignée de main
 - Mode moyenne : calcule la force moyenne de deux poignées de main
 - Mode comptage : compte le nombre de mouvements de serrage qui dépassent une valeur limite prédéfinie
- Convient pour couvrir les forces manuelles diminuées et, entre autres, un risque de morbidité en résultant chez les personnes vieillissantes ou en cas de malnutrition, par ex. suite à une chimiothérapie ou traitement semblable

- Manipulation fiable et aisée grâce à des poignées en caoutchouc antidérapantes
- Fonction AUTO-OFF après 1 min, pour économiser les piles
- Conversion d'unités possible entre kg et lb
- KERN MAP 80K1S: Version spéciale pour enfants : la faible profondeur facilite la préhension des petites mains d'enfant
- KERN MAP 130K1: Version spéciale pour les sportifs de force : son dimensionnement et sa plage de mesure élargie offrent une réserve qui tient compte de la force de base des sportifs de force
- ❶ Des ressorts interchangeables permettent de modifier rapidement la résistance (les jeux de ressorts supplémentaires sont livrés également) Les différents niveaux de résistance des ressorts de série permettent d'utiliser ce dynamomètre à poignée de manière ciblée auprès de différents groupes de patients : enfants, personnes âgées, sportifs en rééducation etc.
- ❷ Mallette robuste pour un transport simple et sûr et pour le rangement des jeux de ressorts supplémentaires, de série, L×P×H 350×265×85 mm

Caractéristiques techniques

- Écran graphique LCD, hauteur de chiffres 12 mm
- Fonctionnement sur piles de série, CR2450, autonomie jusqu'à 53 h
- Poids net env. 0,35 kg

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Plage de mesure	Lecture	Jeux de ressorts	Dimensions totales	Option
					Cert. d'étalonnage ISO
KERN	[Max] kg	[d] g	kg	L×P×H mm	KERN
MAP 80K1S	80	100	10, 20, 40, 80	55×88×212 mm	961-102K
MAP 80K1	80	100	20, 40, 80	55×102×212 mm	961-102K
MAP 130K1	130	100	40, 80, 130	55×102×212 mm	961-102K