


1

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Pratico spessimetro per rivestimenti adatto all'utilizzo quotidiano

Caratteristiche

- Sonda esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili
- Offset-Accur: Con questa funzione lo strumento di misura può essere impostato con precisione sul campo di misurazione concreto grazie a una calibrazione a due punti. In questo modo si ottiene una precisione superiore dell'1 % (o inferiore) del valore misurato
- Unità di misura selezionabili: µm, inch (mil)
- Auto-Power-Off
- Tipo F: Rivestimenti amagnetici su ferro e acciaio
- Tipo N: Rivestimenti su metalli non magnetici
- Piastra di azzeramento e lamine di calibrazione incluso
- 1 Fornito con valigetta robusta

Dati tecnici

- Precisione di misurazione:
  - Standard: 3 % del valore misurato
  - Offset-Accur: 1 % del valore misurato
- Piccolissima superficie di prova (raggio)
  Tipo F
  - Convesso: 1,5 mm
  - Piano: 6 mm
  - Concavo: 25 mm
  Tipo N
  - Convesso: 3 mm
  - Piano: 6 mm
  - Concavo: 50 mm
- Spessore minimo del materiale di base: 300 µm
- Dimensioni totali L×P×A 161×69×32 mm
- Funzionamento a batteria, batterie di serie (4×1.5 V AAA)
- Peso netto ca. 0,75 kg

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Campo di misura	Divisione	Obietto di prova	Su richiesta
				Certificato di calibrazione aziendale
SAUTER	[Max] µm	[d] µm		KERN
TB 1000-0.1F	100 | 1000	0,1 | 1	Tipo F	961-110
TB 1000-0.1FN	100 | 1000	0,1 | 1	Strumenti di combinazione Tipo F / Tipo N	961-112