



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Spessimetro di materiali affidabile per un uso quotidiano

Caratteristiche	Dati tecnici
• Testa di misura esterna per raggiungere facilmente i punti più difficili • Unità di misura selezionabili: mm, inch • Auto-Power-Off • Piastra di azzeramento per la regolazione inclusa • In dotazione: Istruzioni per l'uso, batterie, testa di misura esterna (Ø 8 mm) e gel di contatto per ultrasuoni • 1 Fornito con valigetta robusta • TB 200-0.1US-RED: La versione ridotta misura i seguenti materiali: ghisa, alluminio, rame, ottone, zinco, vetro (quarzo), polietilene, PVC, ghisa grigia, ghisa a grafite sferoidale, acciaio	• Precisione di misurazione: 0,5 % di [Max] • Dimensioni totali L×P×A 161×69×32 mm • Funzionamento a batteria, batterie di serie (4×1.5 V AA) • Peso netto ca. 0,30 kg

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Campo di misura	Divisione	Sonda	Velocità del suono	Su richiesta
					Certificato di calibrazione aziendale
SAUTER	mm	[d] mm		m/sec	KERN
TB 200-0.1US	1,5 – 200	0,1	5 MHz Ø 8 mm	500 – 9999	961-113
TB 200-0.1US-RED	1,5 – 200	0,1	5 MHz Ø 8 mm	500 – 9999	961-113