Dati di base

SACC-DSI-MS-8CON-L180 SCO

Codice articolo: 1542758



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542758

Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 8 poli, M12 SPEEDCON, montaggio posteriore/a vite con filettatura Pg9, attacco a saldare diritto

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.05.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 097765
VPE	20
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	12,50 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 28 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	2 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	8
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Pressogetto di zinco, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Tipo di montaggio	Montaggio posteriore Pg9 con dado
Collegamento	Codoli
Lunghezza dei contatti saldabili	6 mm
Segnalazione stato	No

Omologazioni


Omologazioni GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni


Dima di forat./geometria di pad di saldat.




Disegno quotato



Conn. maschio da incasso M12




Sezione di montaggio con protezione antitorsione per filettatura Pg9



Visione frontale M12

Disegno schema



Pinning connettore maschio M12, 8 poli, vista lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.