

SACC-E-M 8FS-6CON-M 8/0,5

Codice articolo: 1542677



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542677>

Connettore femmina da incasso sensore/attuatore, 6 poli, M8, montaggio anteriore/a vite con filettatura di fissaggio M8, con filo TPE da 0,5 m, 6 x 0,14 mm²

Dati commerciali

EAN	 4 046356 097703
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	13,36 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 22 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.05.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	2 A
Tensione di dimensionamento	30 V
N. poli	6
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	0,5 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (maschio)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M8 IEC 61076-2-104
Codifica	A - Standard
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	Lega Cu
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	Viton
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore M8 x 0,5
Collegamento	Fili singoli
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	Filo in TPE
Sezione conduttore	0,14 mm ²
Linea segnale AWG	26
Struttura conduttore segnale linea	18x 0,10 mm
Colori filo	nero, marrone, blu, bianco, grigio, rosa
Materiale isolamento fili	TPE
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza di isolamento	≥ 20 MΩ*km
resistenza del conduttore	≥ 80 Ω/km
Tensione nominale cavo	300 V
Tensione di prova cavo	2000 V AC
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa)

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
----------	---------------	-------------

Montaggio


1504071	SACC-E-MU-M 8	Dado piatto con filettatura M8
---------	---------------	--------------------------------

Disegni

Disegno quotato




Conn. femmina da incasso M8



Disegno schema

Pinning connettore femmina M8, 6 poli



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.