

VS-15-BU-DSUB-HD-ER

Codice articolo: 1655140



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655140>

Inserito portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 26 contatti di segnale, tipo contatto femmina, per montaggio su c.s., angolato, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC e perni a saldare, per telai da incasso VS-15-...

Dati commerciali

EAN	 4 046356 029087
VPE	10
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	16,30 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 319 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.03.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	26
Piano d'inserimento	D-SUB 15
Cicli di manovra	≥ 200
Collegamento	Attacco a saldare
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	≤ 3,40 N
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Materiale custodia	Acciaio giallo cromato
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Dorato su nickel

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	60 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente di dimensionamento	3 A

Omologazioni




Omologazioni GOST

Omologazioni richieste:
Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato

Inserto portacontatti D-SUB



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.