

SACCBP-MSB-2CON-PG9/2,0-910SCO

Codice articolo: 1437504



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1437504>

Connettore maschio da incasso sistema bus, PROFIBUS, 2 poli, M12, schermato, codifica B, SPEEDCON, montaggio posteriore/a vite, con filettatura Pg9, con cavo bus da 2,0 m, 2x 0,25 mm²



Dati commerciali

EAN	 4 046356 457637
VPE	1
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	145,70 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 273 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.10.2008



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Corrente di dimensionamento a 40 °C	4 A
Tensione di dimensionamento	60 V
N. poli	2
Resistività di massa	≤ 3 mΩ
Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ

Lungh. cavo	2 m
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)

Dati generici

Norme/Disposizioni	Connettore M12 IEC 61076-2-101
Codifica	B - inverso
Tipo di segnale/categoria	PROFIBUS
Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3
Grado di protezione	IP67
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	PA 66
Materiale ghiera	Ottone, nichelato
Materiale guarnizione	NBR
Segnalazione stato	No

Dati conduttore

Tipo cavo	PROFIBUS
Tipo cavo (sigla)	910
UL AWM Style	21198 (80 °C / 300 V)
Sezione conduttore	2x 0,25 mm ² (linea del segnale)
Linea segnale AWG	24
Struttura conduttore segnale linea	19x 0,13 mm
Diametro cavo incluso isolamento	2,55 mm ±0,07 mm
Colori filo	rosso, verde
Cordatura intera	2 conduttori con 2 riempitori verso l'anima
Schermatura	Pellicola di alluminio rivestita in plastica, treccia di fili in rame stagnati
Copertura schermata ottica	85 %
Guaina esterna, colore	viola RAL 4001
Diametro esterno cavo D	7,8 mm ± 0,2 mm
Numero dei cicli di piegatura	2000000
Raggio di piegatura minima, inserto catene portacavi	8 x D
Corsa di posizionamento	4,5 m
Velocità di posizionamento	3 m/s

Accelerazione	3 m/s ²
Guaina esterna, materiale	PUR
Materiale isolamento fili	PE espanso
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato
Resistenza di isolamento	≥ 5 GΩ*km
resistenza del conduttore	157,2 Ω/km
Capacità	30 nF
Impedenza caratteristica	nom. 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz)
Attenuazione schermatura	≤ 4,9 dB (con 16 MHz)
Tensione nominale cavo	30 V
Tensione di prova filo/filo	1500 V (50 Hz, 1 min)
Tensione di prova filo/schermatura	1500 V (50 Hz, 1 min)
Resistenza alla fiamma	UL 1581, Sec. 1060 (FT-1)
	IEC 60332-1
Altra resistenza	non aderente
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)
	-30 °C ... 70 °C (cavi, posa mobile)

Omologazioni



Omologazioni


GOST, UL Recognized

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Disegni

Disegno quotato




Passaparete M12




Sezione custodia per filettatura di fissaggio
Pg9, parete di montaggio con foro
passante (in alternativa con superficie
antitorsione)

Schema di collegamento




Equipaggiamento dei contatti del connettore M12

Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica B,
lato maschio



PROFIBUS [910]

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.